

**Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3, lunghezza 39 mm, Larghezza dei taglienti: 6,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675260 6,5
GTIN	4013288010872
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Spessore della punta: 1,2 mm

Lunghezza complessiva: 39 mm

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	6,5 mm
Spessore della punta	1,2 mm
Lunghezza complessiva	39 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	800/1 Z
Profilo di manovra	Giravite per viti con intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit

