

 HALDER**Martello antirimbalo con manico in fibra di vetro, Ø Testa della mazza: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	755000 40
GTIN	4030618302995
Classe articolo	73W

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all'usura. **Antirimbalo** grazie alle sfere in acciaio all'interno del corpo.

Manico in fibra di vetro infrangibile "**Ultratec**".

Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Descrizione tecnica

Materiale manico	Manico tricomponente
Peso	0,79 kg
Ø Testa della mazza	40 mm
Lunghezza complessiva	370 mm
Lunghezza testa con tasselli	115 mm
Serie	SUPERCRAFT
Materiale inserto	Nylon bianco, duro
Superficie	Verniciatura a polvere
Antirimbalo	sì

Tipo di prodotto

Martello

Accessori

Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 40 mm

754910 40