



## Disco abrasivo lamellare a visuale libera SLTR Control, (ZA) per acciaio e INOX, Ø 125 mm, Grana: 60



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565446 60
GTIN	4027497579396
Classe articolo	53L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare con **campo visivo** che permette di vedere il pezzo. Elevato spessore del rivestimento e buona durata.

#### Uso:

Ideale per lavorazioni di precisione.

### Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Grana	60
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	obliquo con sporgenza lamelle
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Rettifica a vista	sì
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		