

**HALDER****Martello antirimbalo con manico in fibra di vetro, Ø Testa della mazza: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	755000 50
GTIN	4030618303008
Classe articolo	73W

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all'usura. **Antirimbalo** grazie alle sferette in acciaio all'interno del corpo.

Manico in fibra di vetro infrangibile "**Ultratec**".

**Uso:**

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

**Ricambi:**

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

**Descrizione tecnica**

Peso	1,04 kg
Lunghezza testa con tasselli	120 mm
Ø Testa della mazza	50 mm
Materiale manico	Manico tricomponente
Lunghezza complessiva	380 mm
Serie	SUPERCRAFT
Materiale inserto	Nylon bianco, duro
Superficie	Verniciatura a polvere
Antirimbalo	sì

Tipo di prodotto

Martello

---

## Accessori

Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 50 mm

754910 50