



Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3, Larghezza dei taglienti: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675300 8
GTIN	7610733211609
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050. Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e "Anti-Cam-Out". Il rivestimento Nano è al contempo **codificazione cromatica** e **protezione antiruggine**.

Uso:

Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	8 mm
Spessore della punta	1,2 mm
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giravite per viti con intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit

