



## Mazza antirimbalo con tasselli in nylon manico Superglas, Ø Testa della mazza: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754800 27
GTIN	7610733087075
Classe articolo	73B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all'usura (medio-duri).

Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.

**Antirimbalo** grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell'impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

#### Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

#### Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	290 mm
Peso	0,33 kg
Materiale manico	Fibra di vetro
Lunghezza testa con tasselli	90 mm
Ø Testa della mazza	27 mm
Lunghezza manico	265 mm
Materiale corpo	Acciaio

Serie	PB 303
Materiale inserto	Nylon bianco
Antirimbalzo	sì
Tipo di prodotto	Martello

## Accessori

Inserto di ricambio in nylonpiatto Ø Testa della mazza 27 mm	754720 27
Inserto di ricambio in nylonbombato Ø Testa della mazza 27 mm	754730 27