



## Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 190mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701800 190
GTIN	4003773040415
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. **Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinze in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

#### Norma:

**DIN ISO 5746**

### Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	190 mm
Proprietà elettrostatiche	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione