



## Pinza universale, curvata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 190mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701950 190
GTIN	4007582007447
Classe articolo	76B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. Manici con rivestimento robusto **isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Esecuzione curvata per una migliore ergonomia e una visuale libera sull'area di lavoro.

#### Norma:

**DIN ISO 5743**

#### Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	190 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5743
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione

