



Pinza regolabile Cobra® cromata, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705900 180
GTIN	4003773005667
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla.

Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Descrizione tecnica

Numero di scatti della regolazione micrometrica	18
Lunghezza complessiva	180 mm
Apertura per tubi	1.1/2 pollici
Apertura per esagono	36 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	cromato

Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Assortimento di ricambi Modello 180	705920 180
-------------------------------------	------------