



## Pinza regolabile per tubi e dadi, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 250 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705200 250
GTIN	4003773043836
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

La pressione di serraggio agisce solo sulla **cerniera passante con scanalature** a regolazione multipla, senza causare quindi scivolamenti né danni alle viti. Con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Autoserranti su tubi e dadi. Con ganasce dentate sagomate, temprate a induzione.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Apertura per esagono: 36 mm

Apertura per tubi: 1.5/16 pollici

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura per tubi	1.5/16 pollici
Apertura per esagono	36 mm
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
antiscintilla	no

Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile