



Pinza regolabile Cobra® cromata, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705900 250
GTIN	4003773043805
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla.

Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Descrizione tecnica

Numero di scatti della regolazione micrometrica	25
Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	46 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	cromato

Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Assortimento di ricambi Modello 250	705920 250
-------------------------------------	------------