



Pinza con regolazione a scatto Cobra[®], esecuzione cromata manici rivestiti a norma VDE, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705750 250
GTIN	4003773071495
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V. Pinza in esecuzione cromata, manici isolati con rivestimenti in multicomponente. **Possibilità di regolazione precisa e rapida** con pulsante. Regolazione completamente automatica spingendola direttamente sul pezzo.

Norma:

DIN ISO 8976

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	24
Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	46 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile