

**Pinza regolabile Alligator® bonderizzata, Lunghezza complessiva: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	705500 250
GTIN	4003773022992
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	46 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Alligator
Superficie	bonderizzati neri
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no

Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile