

**Garant****Chiave dinamometrica "Slipper" senza scala, Coppia max.: 1,5Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Classe articolo	61E

**Descrizione****Esecuzione:**

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è **impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.**

Chiave dinamometrica ad asta unica **senza scala**. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. **Portabit con magnete** per l'alloggiamento di bit da 1/4 pollici.

Impugnatura in alluminio maneggevole e leggera, particolarmente adatta per l'applicazione di coppie ridotte.

**Vantaggi:**

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

**Funzione:**

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma **non superati.**

**Uso:**

Per serie da medie a grandi.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precisione:**

± 4 % dal valore impostato.

#### Dati d'impiego:

#### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

### Descrizione tecnica

Coppia massima	1,5 Nm
Peso	130 g
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Campo di coppia	0,15 - 1,5 Nm
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Metodo di misura	Coppia
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Risoluzione	Nm
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Lunghezza complessiva L	124 mm
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Taratura	O6
Taratura	O7
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente

Segnalazione dello sblocco	tattile
Attacchi per bit	D 6,3
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

## Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck" Coppia massima 10 Nm	654650 10