

**Pinza regolabile Cobra® bonderizzata, Lunghezza complessiva: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	705800 150
GTIN	4003773060116
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento.

Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla.

Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	150 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	11
Apertura per tubi	1.1/4 pollici
Apertura per esagono	30 mm
Impugnatura	intaglio a croce
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata

Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Assortimento di ricambi Modello 150	705920 150
-------------------------------------	------------