

**Pinza universale al vanadio, lucidata, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	703000 160
GTIN	4045197166012
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.

Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentatura interna
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione