

Garant**Chiave dinamometrica "Slipper" senza scala, Coppia max.: 3Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657765 3
GTIN	4045197609007
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è **impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.**

Chiave dinamometrica ad asta unica **senza scala**. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. **Con chiave a cricchetto**, angolo di registro = 0°.

Impugnatura in alluminio maneggevole e leggera, particolarmente adatta per l'applicazione di coppie ridotte.

Vantaggi:

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma **non superati.**

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 4 % dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Coppia massima	3 Nm
Peso	130 g
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Campo di coppia	0,3 - 3 Nm
Feedback	"attivazione"
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	Nm
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Lunghezza complessiva L	124 mm
Taratura	O6
Taratura	O7
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico

Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck" Coppia massima 10 Nm	654650 10