

Garant**Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701710 180
GTIN	4045197501424
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. **Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente con superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Norma:**DIN ISO 5746**

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,8 mm
Proprietà elettrostatiche	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione