

**Pinza regolabile Alligator® bonderizzata, Lunghezza complessiva: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	705500 400
GTIN	4003773075844
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	400 mm
Apertura per tubi	3.1/2 pollici
Apertura per esagono	95 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Alligator
Superficie	bonderizzati neri
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Autoserraggio	sì

Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile