

Garant**Chiave dinamometrica a testa snodata con scala, Coppia max.: 25Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657735 25
GTIN	4045197684820
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala e a rilascio automatico. **Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio.** Per **serraggio antiorario** grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.

Unità di misura: Nm

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

±4 % dal valore impostato.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
Peso	1110 g
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici

Coppia massima	25 Nm
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	0,1 Nm
Campo di coppia	5 - 25 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza della leva senza testa a innesto [L ₁]	266 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L ₃]	271,8 mm
Lunghezza complessiva L	345 mm
Risoluzione	Nm
Feedback	"attivazione"
Principio di rilascio	Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Funzione Knick	sì
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max.
400 Nm

020010 400

020020 1000

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima
1000 Nm
