



Pinza universale, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 225mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701900 225
GTIN	4003773010036
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico. Isolate a norma **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	225 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2,5 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione