



## Pinza regolabile Alligator® cromata, con manici, Lunghezza complessiva: 175mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705700 175
GTIN	4003773060130
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	175 mm
Apertura per tubi	1.1/2 pollici
Apertura per esagono	36 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Denominazione originale prodotto	Alligator
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no

Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile