

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 4/S4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 10
Altezza di serraggio L ₂	3,58 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Sporgenza totale L ₁	12 mm
Misura inserto	4 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	4,57 mm
Spostamento centrale L ₃	2,41 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Codice ISO portautensile	A04X SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ	97 grado
Ø Codolo D _s	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200