

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 5/S4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	65 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	2,95 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	15 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Misura inserto	4 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	4,6 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	5,78 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A05X SCLDR/LS4
Ø Codolo D <sub>s</sub>	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200