

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 6/S4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CDCT S4010.
Angolo di regolazione κ	95 grado
Codice ISO portautensile	A06X SCLDR/LS4
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Spostamento centrale L_3	3,73 mm
Misura inserto	4 mm
Sporgenza totale L_1	18 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	6,92 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200