

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 4/S4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A04X SCLDR/LS4
Sporgenza totale L ₁	12 mm
Spostamento centrale L ₃	2,41 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Ø Preforatura minimo D _{min}	4,57 mm
Altezza di serraggio L ₂	3,58 mm
Angolo di regolazione κ	97 grado
Set di viti per inserti	269028 10
Misura inserto	4 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200