

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 5/S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	15 mm
Misura inserto	4 mm
Spostamento centrale L ₃	2,95 mm
Altezza di serraggio L ₂	4,6 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Codice ISO portautensile	A05X SCLDR/LS4
Inserto adatto	CDCT S4010.
Ø Preforatura minimo D _{min}	5,78 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200