

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/S4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale $L_1$	24 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Spostamento centrale $L_3$	4,7 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Codice ISO portautensile	A08X SCLDR/LS4
Set di viti per inserti	269028 10
Lunghezza complessiva $L$	76 mm
Misura inserto	4 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,05 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,49 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200