

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 10
Codice ISO portautensile	A08X SCLDR/LS4
Altezza di serraggio L ₂	7,49 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sporgenza totale L ₁	24 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,05 mm
Spostamento centrale L ₃	4,7 mm
Misura inserto	4 mm
Lunghezza complessiva L	76 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200