

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 6/S4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Misura inserto	4 mm
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Codice ISO portautensile	A06X SCLDR/LS4
Set di viti per inserti	269028 10
Spostamento centrale L_3	3,73 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	65 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	6,92 mm
Sporgenza totale L_1	18 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200