

Garant**Testa a innesto, tipo a rullino, Modello-Apertura: 2-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche. Impiego particolarmente versatile grazie all'ampiezza di apertura regolabile.

Attenzione:

È necessario correggere l'interasse sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).

Vantaggi:

In caso di regolazione dell'ampiezza di apertura, **non è necessario adattare l'interasse.**

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Descrizione tecnica

Larghezza b	71,8 mm
Attacco	14×18 mm
Altezza h	16,9 mm
Apertura	3/16 – 1.3/16 pollici
Apertura	5 - 30 mm
Interasse S	74,4 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Tipo di prodotto	Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta