

Garant**Pinza universale, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva:
180mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701910 180
GTIN	4045197501448
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico. Isolate a norma **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Norma:**DIN ISO 5746.****Materiale:**

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione