



Pinza regolabile per tubi e dadi, cromata, Lunghezza complessiva: 125 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705000 125
GTIN	4003773050490
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

La pressione di serraggio agisce solo sulla **cerniera passante con scanalature** a regolazione multipla, senza causare quindi scivolamenti né danni alle viti. Con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Autoserranti su tubi e dadi. Con ganasce dentate sagomate, temprate a induzione.

Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Apertura per esagono: 14 mm

Apertura per tubi: 11/16 pollici

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	125 mm
Apertura per tubi	11/16 pollici
Apertura per esagono	14 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

antiscintilla	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Set di 118 utensili per elettricisti senza valigetta	680405
Set di 118 utensili per elettricisti con valigetta portautensili in alluminio	680400