



## Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 3/25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675380 3/25
GTIN	4013288014764
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Con zona di torsione, tipo **duro**. Ideale per serraggi morbidi (per es. in legno, plastica, ecc.).

#### Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Dimensione dell'impronta a croce	3
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	855/1 TH PZ
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Tipo di prodotto	Utensile bit

