

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 0
GTIN	4045197923929
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganascia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 5 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M8

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M1 – M8
Apertura □	2 - 5 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi