

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 4
GTIN	4045197923974
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganaschia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 5,5 - 16 mm

per maschi a mano DIN 352: M9 – M27

per Ø alesatori a mano DIN 206: 7 - 20 mm

Lunghezza complessiva: 480 mm

Descrizione tecnica

Per Ø alesatori a mano DIN 206	7 - 20 mm
Lunghezza complessiva	480 mm
Per maschi a mano DIN 352	M9 – M27
Apertura □	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi