

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 148200 2 |
| GTIN | 4045197923950 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganaschia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 3 - 9 mm

per maschi a mano DIN 352: M4 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 5 - 10 mm

Lunghezza complessiva: 265 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------|
| Apertura □ | 3 - 9 mm |
| Lunghezza complessiva | 265 mm |
| Per maschi a mano DIN 352 | M4 – M12 |
| Per Ø alesatori a mano DIN 206 | 5 - 10 mm |
| Norma | DIN 1814 |
| Tipo di prodotto | Giramaschi |