

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 5
GTIN	4045197923981
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganaschia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 7 - 20 mm

per maschi a mano DIN 352: M12 – M33

per Ø alesatori a mano DIN 206: 9 - 26 mm

Lunghezza complessiva: 700 mm

Descrizione tecnica

Per Ø alesatori a mano DIN 206	9 - 26 mm
Apertura □	7 - 20 mm
Per maschi a mano DIN 352	M12 – M33
Lunghezza complessiva	700 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi