

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 148200 6 |
| GTIN | 4045197923998 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganaschia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione dritta.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva | 1000 mm |
| Per maschi a mano DIN 352 | M16 – M42 |
| Apertura □ | 9 - 24 mm |
| Per Ø alesatori a mano DIN 206 | 11 - 32 mm |
| Norma | DIN 1814 |
| Tipo di prodotto | Giramaschi |