

Garant**Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 3
GTIN	4045197923967
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganascia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 4,9 - 12 mm

per maschi a mano DIN 352: M5 – M20

per Ø alesatori a mano DIN 206: 6,5 - 15 mm

Lunghezza complessiva: 370 mm

Descrizione tecnica

Per Ø alesatori a mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Apertura □	4,9 - 12 mm
Per maschi a mano DIN 352	M5 – M20
Lunghezza complessiva	370 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi