

**Garant****Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 7
GTIN	4045197924209
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganaschia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

**Descrizione tecnica**

Per Ø alesatori a mano DIN 206	20 - 45 mm
Per maschi a mano DIN 352	M25 – M58
Lunghezza complessiva	1258 mm
Apertura <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi