

**Garant****Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 1.1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per **sollecitazioni** elevate e **applicazioni precise**. Tutte le dimensioni con **corpo base in acciaio fucinato** e ganascia fissa integrata. **Livella tonda** per applicazione diritta.

Norma: DIN 1814

Apertura □: 2 - 8 mm

per maschi a mano DIN 352: M1 – M12

per Ø alesatori a mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Lunghezza complessiva: 175 mm

**Descrizione tecnica**

Per maschi a mano DIN 352	M1 – M12
Per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Apertura □	2 - 8 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi