

**Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 1-11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657800 1-11
GTIN	4018754033836
Classe articolo	63A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Descrizione tecnica

Larghezza b	26 mm
Attacco	9×12 mm
Altezza h	5,5 mm
Apertura	11 mm
Serie	731/10
Interasse S	17,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto	Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta