



## Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus acciaio legato "Stainless", Esagono: 3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675494 3
GTIN	4013288111227
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.  
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all'indurimento sottovuoto a freddo.

#### Uso:

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Acciaio legato inossidabile.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Esagono	3 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	3840/1 TS
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit

