

**Bit per viti Torx Plus[®], 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx Plus[®]: 40IP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675390 40IP
GTIN	4013288031631
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus[®] per carichi pesanti. Le viti Torx Plus[®] vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Impronta Torx Plus [®]	40IP
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	867/1 IP TORX PLUS [®]
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS [®]
Tipo di prodotto	Utensile bit

