

**Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless", Impronta Torx®: TX9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675496 TX9
GTIN	4013288111371
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all'indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.

Materiale: Acciaio legato, INOX

Lunghezza complessiva: 25 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Impronta Torx®	TX9
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	3867/1 TS TORX®
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Tipo di prodotto

Utensile bit