

**Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless", Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 3/25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675492 3/25
GTIN	4013288111036
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all'indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.

Descrizione tecnica

Dimensione dell'impronta a croce	3
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	3855/1 TS PZ
Norma	DIN ISO 1173
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv

Tipo di prodotto

Utensile bit