



Cricchetto reversibile a innesto, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659875
GTIN	7610733232796
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

In lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 (fino al Cat. 48) e 659912 **Dim. 1600** e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 / 667645.

Nota:

Altre lame ai n. art. 659870 / 659872 e 659878 – 659884.

Attacchi per bit: D 6,3

Lunghezza complessiva: 70 mm

Lunghezza utile: 54 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	70 mm
Lunghezza utile	54 mm
Attacchi per bit	D 6,3
Tipo di prodotto	Bussola

