



Bit "HF" per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX15



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675552 TX15
GTIN	4013288106827
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Con funzione di fermo.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Lunghezza complessiva: 25 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX15
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	867/1 Z TORX® HF
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

