



Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 3/25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675540 3/25
GTIN	4013288034502
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione **BiTorsion** con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalamme ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

Dimensione dell'impronta a croce	3
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	855/1 BTZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv

Tipo di prodotto

Utensile bit